

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 25/16 mm kod ISO uchwytu: A25R STFPCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ : 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 16T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 16T3..
długość główki L_1	41 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
Długość wysięgu L_1	100 mm
wielk. płytki	16 mm
śruby mocujące	269028 8
kod ISO uchwytu	A25R STFPCR/L16
\varnothing chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm

Kąt ustawienia κ	45 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8