

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/16 mm kod ISO uchwytu: A32S STF CR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia κ: 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 16T3..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

wkręt płytki podporowej	269013 2
wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi L_3	22 mm
śruby mocujące	269028 24
kod ISO uchwytu	A32S STF CR/L16
długość główki L_1	34,6 mm
Długość wysięgu L_1	130 mm
płytki podporowa	269005 7
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 16T3..
Ø chwytu	32 mm

długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L ₂	30 mm
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa	269040
Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 24	269028 24
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 8	269028 8
płytki podporowa Typ 7	269005 7