

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 40/16 mm kod ISO uchwytu: A40T STF CR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia κ : 45 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: TC.. 16T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 49 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A40T STF CR/L16
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 16T3..
płytko podporowa	269005 7
Długość wysięgu L_1	160 mm
wkręt płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 24
Przesunięcie osi L_3	27 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	49 mm
długość główki L_1	37,5 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
\varnothing chwytu	40 mm

długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L ₂	39 mm
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa	269040
Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 24	269028 24
płytki podporowa Typ 7	269005 7