

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 10/11 mm kod ISO uchwytu: A10K STFPCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ: 45 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 13 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	10 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	A10K STFPCR/L11
Przesunięcie osi L_3	7 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
Długość wysięgu L_1	40 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
długość główki L_1	22,8 mm
Ø chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm

Kąt ustawienia κ	45 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7