

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/11 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 12/11 mm kod ISO uchwytu: A12L STFPCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ: 45 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 16 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

**Opis techniczny**

Miejsce połączenia / podziału	12 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
długość główki $L_1$	26,5 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
śruby mocujące	269028 7
Długość wysięgu $L_1$	50 mm
kod ISO uchwytu	A12L STFPCR/L11
wielk. płytki	11 mm
Ø chwytu	12 mm
długość całkowita L	140 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7