

**Garant****Wytaczaki, prawe, L1 = 30 mm, Ø Dmin.: 6,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270220 6,2
GTIN	4045197466211
Klasa artykułu	211

**Opis**

Wytaczaki, prawe 6,2 mmØ chwytu d: 6 mm  
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm  
maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 0,5 mm  
promień R: 0,2 mm

**Opis techniczny**

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,5 mm
rozstaw osi końcówek F	2,95 mm
Ø minimalna $D_{min}$	6,2 mm
Ø chwytu d	6 mm
promień R	0,2 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm/obr.
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,050 mm/obr.
Długość wysięgu $L_1$	30 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 30$ mm
Rodzaj produktu	Toczenie