

**Wytaczaki, prawe, L1 = 16 mm, Ø Dmin.: 6,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270272 6,2
GTIN	4045197466518
Klasa artykułu	21I

Opis

Wytaczaki, prawe 6,2 mmØ chwytu d: 6 mm
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 1,75 mm
promień R: 0,2 mm

Opis techniczny

Ø minimalna D_{min}	6,2 mm
Ø chwytu d	6 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	1,75 mm
rozstaw osi końcówek F	2,95 mm
promień R	0,2 mm
Długość wysięgu L_1	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm