

Garant**Wytaczaki, lewe, L1 = 26 mm, Ø Dmin.: 6,2 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270248 6,2 |
| GTIN | 4045197466426 |
| Klasa artykułu | 211 |

Opis

Wytaczaki, lewe 6,2 mmø chwytu d: 6 mm
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 0,5 mm
promień R: 0,2 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------------|
| Ø minimalna D_{min} | 6,2 mm |
| maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$ | 0,5 mm |
| rozstaw osi końcówek F | 2,95 mm |
| Ø chwytu d | 6 mm |
| promień R | 0,2 mm |
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm ² | 0,025 mm/obr. |
| posuw f w stali < 1100 N/mm ² | 0,050 mm/obr. |
| posuw f w stali INOX > 900 N/mm ² | 0,025 mm/obr. |
| Długość wsięgu L_1 | 26 mm |
| Atrybut nazwy produktu | $L_1 = 26$ mm |
| Rodzaj produktu | Toczenie |

