

**Wytaczaki, prawe L₁ = 21 mm, L₁ = 21 mm, Ø Dmin.: 4,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270274 4,2
GTIN	4045197466525
Klasa artykułu	211

Opis

Wytaczaki, prawe L₁ = 21 mm 4,2 mmØ chwytu d: 4 mm
rozstaw osi końcówek F: 1,95 mm
maks. głębokość wcinania t_{maks.}: 0,75 mm
promień R: 0,15 mm

Opis techniczny

rozstaw osi końcówek F	1,95 mm
Ø chwytu d	4 mm
Ø minimalna D _{min}	4,2 mm
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	0,75 mm
promień R	0,15 mm
Długość wysięgu L ₁	21 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₁ = 21 mm