

**Wytaczaki, lewe, L1 = 21 mm, Ø Dmin.: 6,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270294 6,2
GTIN	4045197466624
Klasa artykułu	211

Opis

Wytaczaki, lewe 6,2 mmØ chwytu d: 6 mm
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 1,75 mm
promień R: 0,2 mm

Opis techniczny

Ø minimalna D_{min}	6,2 mm
Ø chwytu d	6 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	1,75 mm
rozstaw osi końcówek F	2,95 mm
promień R	0,2 mm
Długość wysięgu L_1	21 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 21$ mm