

**Wytaczaki, prawe L<sub>1</sub> = 21 mm, L<sub>1</sub> = 21 mm, Ø D<sub>min.</sub>: 5,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270274 5,2
GTIN	4045197466532
Klasa artykułu	211

**Opis**

Wytaczaki, prawe L<sub>1</sub> = 21 mm 5,2 mmØ chwytu d: 5 mm  
rozstaw osi końcówek F: 2,45 mm  
maks. głębokość wcinania t<sub>maks.</sub>: 0,95 mm  
promień R: 0,2 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu d	5 mm
Ø minimalna D <sub>min</sub>	5,2 mm
maks. głębokość wcinania t <sub>maks.</sub>	0,95 mm
rozstaw osi końcówek F	2,45 mm
promień R	0,2 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	21 mm
Atrybut nazwy produktu	L <sub>1</sub> = 21 mm