

**Wytaczaki, prawe L₁ = 21 mm, L₁ = 21 mm, Ø D_{min.}: 6,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270274 6,2
GTIN	4045197466549
Klasa artykułu	21I

Opis

Wytaczaki, prawe L₁ = 21 mm 6,2 mmØ chwytu d: 6 mm
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm
maks. głębokość wcinania t_{maks.}: 1,75 mm
promień R: 0,2 mm

Opis techniczny

Ø chwytu d	6 mm
Ø minimalna D _{min}	6,2 mm
rozstaw osi końcówek F	2,95 mm
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	1,75 mm
promień R	0,2 mm
Długość wysięgu L ₁	21 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₁ = 21 mm