

Garant
Wytaczaki, prawe, L1 = 10 mm, Ø Dmin.: 5,2 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	270212 5,2
GTIN	4045197466075
Klasa artykułu	21I

Opis

Wytaczaki, prawe 5,2 mmØ chwytu d: 5 mm
rozstaw osi końcówek F: 2,45 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 0,5 mm
promień R: 0,2 mm

Opis techniczny

Ø chwytu d	5 mm
rozstaw osi końcówek F	2,45 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,5 mm
Ø minimalna D_{min}	5,2 mm
promień R	0,2 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/obr.
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,028 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/obr.
Długość wysięgu L_1	10 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 10$ mm
Rodzaj produktu	Toczenie

