

**Garant**
**Wytaczaki, lewe, L1 = 21 mm, Ø Dmin.: 5,2 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270246 5,2
GTIN	4045197466389
Klasa artykułu	21I

**Opis**

Wytaczaki, lewe 5,2 mmø chwytu d: 5 mm  
rozstaw osi końcówek F: 2,45 mm  
maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 0,5 mm  
promień R: 0,2 mm

**Opis techniczny**

ø minimalna $D_{min}$	5,2 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,5 mm
ø chwytu d	5 mm
rozstaw osi końcówek F	2,45 mm
promień R	0,2 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,028 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/obr.
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/obr.
Długość wysięgu $L_1$	21 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 21$ mm
Rodzaj produktu	Toczenie