

**Wytaczaki, lewe, L1 = 16 mm, Ø Dmin.: 5,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270292 5,2
GTIN	4045197466587
Klasa artykułu	21I

Opis

Wytaczaki, lewe 5,2 mmø chwytu d: 5 mm
rozstaw osi końcówek F: 2,45 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 0,95 mm
promień R: 0,2 mm

Opis techniczny

rozstaw osi końcówek F	2,45 mm
ø minimalna D_{min}	5,2 mm
ø chwytu d	5 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,95 mm
promień R	0,2 mm
Długość wysięgu L_1	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm