



Latarka czołowa LED-EX Vizion 2 z baterią, Typ: 1



Dane zamówienia

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 081519 1 |
| GTIN | 327005170102 |
| Klasa artykułu | 08C |

Opis

Wykonanie:

Latarka czołowa z ochroną przeciwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualną wytyczną ATEX.

Płaska, lekka latarka czołowa LED. Optymalne oświetlenie dzięki regulowanemu kątowi wiązki światła, 3 stopnie jasności, 3 różne ustawienia światła. Wyjmowany moduł LED do stosowania jako światło postojowe / lampa warsztatowa. Antypoślizgowy gumowy pasek na hełm (opcjonalnie dostępny jest pasek tekstylny).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Z bateriami – (3× AAA).

Opis techniczny

| | |
|-------------------|---------------------|
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| Ø główki | 45 mm |
| strefa wg ATEX | strefa 0 |
| strefa wg ATEX | Strefa 21 |
| zasięg | 60 m |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| oznaczenie producenta | Vizion 2 |
| Strumień światła | 60 - 250 lm |
| typ baterii | Micro, AAA |
| kolor obudowy | żółte |
| Liczba dołączonych baterii | 3 |
| czas świecenia | 3,5 - 30 h |
| masa | 113 g |
| stopień ochrony IP | IP 67 |
| budowa chemiczna | alkaliczno-manganowe |
| z możliwością ponownego naładowania | nie |
| Oświetlenie przyciemniane | nie |
| Właściwości urządzenia | Nadaje się do obszarów EX |
| Rodzaj produktu | Latarka czołowa |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3 | 081551 LR3 |
| Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3 | 081553 LR3 |
| Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR3 | 081559 LR3 |
| Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3 | 081561 LR3 |
| Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3 | 081552 LR3 |
| Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3 | 081554 LR3 |