

**Wytaczaki, prawe, L1 = 16 mm, Ø Dmin.: 4,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270272 4,2
GTIN	4045197466495
Klasa artykułu	21I

**Opis**

Wytaczaki, prawe 4,2 mmØ chwytu d: 4 mm  
rozstaw osi końcówek F: 1,95 mm  
maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 0,75 mm  
promień R: 0,15 mm

**Opis techniczny**

Ø minimalna $D_{min}$	4,2 mm
rozstaw osi końcówek F	1,95 mm
Ø chwytu d	4 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,75 mm
promień R	0,15 mm
Długość wysięgu $L_1$	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm