

**Wytaczaki, lewe, L1 = 16 mm, Ø Dmin.: 6,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270292 6,2
GTIN	4045197466594
Klasa artykułu	21I

**Opis**

Wytaczaki, lewe 6,2 mmø chwytu d: 6 mm  
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm  
maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 1,75 mm  
promień R: 0,2 mm

**Opis techniczny**

ø chwytu d	6 mm
ø minimalna $D_{min}$	6,2 mm
rozstaw osi końcówek F	2,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	1,75 mm
promień R	0,2 mm
Długość wysięgu $L_1$	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm