

**Wytaczaki, lewe, L1 = 21 mm, Ø Dmin.: 4,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270294 4,2
GTIN	4045197466600
Klasa artykułu	21I

**Opis**

Wytaczaki, lewe 4,2 mmØ chwytu d: 4 mm  
rozstaw osi końcówek F: 1,95 mm  
maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 0,75 mm  
promień R: 0,15 mm

**Opis techniczny**

Ø minimalna $D_{min}$	4,2 mm
rozstaw osi końcówek F	1,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	0,75 mm
Ø chwytu d	4 mm
promień R	0,15 mm
Długość wysięgu $L_1$	21 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 21$ mm