



Opakowanie ekonomiczne, wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza), długie INOX, 5 szt.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG0758 M5
GTIN	4069515043090
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.

Wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza), do stosowania w materiałach nierdzewnych, **jak nr 080758**.

Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Szczególnie odpowiednie do stali nierdzewnej.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964, klucz do mocowania ER nr 309680, gwintownik bezwiórowy HOLEX nr 139130 lub nr 139180 oraz uchwyt HOLEX M-Drill nr 080750.

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	2600 min ⁻¹
Zalecana moc napędu	1 kW

Karta danych

Ø otworu rdzenia	4,5 mm
Grubość materiału	0,7 - 3 mm
Ø chwytu	6 mm
Zawartość	5" szt.
Rodzaj produktu	Wiertło termiczne

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG0758 M5