



Uchwyty płytek skrawających wypukłe do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 67/100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273818 67/100
GTIN	4045197538147
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od 273800 do 273811.

w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Część zamienna:

Śruby mocujące nr 279910

wskazówka:

D_1 = min. \varnothing dla 1 wcięcia / D_2 = maks. \varnothing dla 1 wcięcia.

W zależności od mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30 do 50%.

Szerokość skrawania W: 4 mm

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 15 mm

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	15 mm
--------------------------------------	-------

minimalna \varnothing 1. podcięcia D ₁	67 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D ₂	100 mm
Seria	Szerokość skrawania 4 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Szerokość skrawania W	4 mm

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
-----------------	--------