

Garant**Uchwyty płytek skrawających wklęsłe do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 82/110mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273825 82/110
GTIN	4045197577429
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od 273800 do 273811.

Część zamienna:

Śruba mocująca nr 279815 9.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

$D_1 = \emptyset$ min. dla 1. podcięcia / $D_2 = \emptyset$ maks. dla 1. podcięcia.

W zależności od konfiguracji mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30 – 50%.

Szerokość skrawania W: 2 mm

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 13 mm

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	13 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	82 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	110 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Szerokość skrawania W	2 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

Aksesoria

śruba zaciskowa Typ 9	279815 9
śruba zaciskowa	279910