



## Uchwyty płytek skrawających wklęsłe do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 105/143 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273825 105/143
GTIN	4045197577436
Klasa artykułu	21W

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

#### Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od 273800 do 273811.

#### w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

#### Część zamienna:

Śruby mocujące nr 279910

#### wskazówka:

$D_1$  = min.  $\varnothing$  dla 1 wcięcia /  $D_2$  = maks.  $\varnothing$  dla 1 wcięcia.

W zależności od mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30 do 50%.

Szerokość skrawania W: 2 mm

maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 13 mm

### Opis techniczny

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	143 mm
--	--------

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	105 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	13 mm
Seria	Szerokość skrawania 2 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Szerokość skrawania W	2 mm

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
-----------------	--------