



Uchwyty płytek skrawających wklęsłe do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 82/110 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273824 82/110
GTIN	4045197577344
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od 273800 do 273811.

w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Część zamienna:

Śruby mocujące nr 279910

wskazówka:

D_1 = min. \varnothing dla 1 wcięcia / D_2 = maks. \varnothing dla 1 wcięcia.

W zależności od mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30 do 50%.

Szerokość skrawania W: 2 mm

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 13 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	82 mm
--	-------

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	110 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	13 mm
Seria	Szerokość skrawania 2 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Szerokość skrawania W	2 mm

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
-----------------	--------