

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261106 25/16
GTIN	4045197655707
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruba do płytki podporowej	269013 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	SVHBR/L 2525M16
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1604..
długość główki L <sub>1</sub>	21 mm
płytki podporowa	269005 8
wielk. płytki	16 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

płytki podporowa Typ 8

269005 8

śruby mocujące Typ 22

269028 22

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500