

**Uchwyty płytek skrawających wklęsłe do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 26/39 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273820 26/39
GTIN	4045197500229
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od nr 273800 do 273811.

w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Część zamienna:

Śruby mocujące nr 279910

wskazówka:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia.}$

W zależności od mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30 do 50%.

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$: 13 mm

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	13 mm
---	-------

minimalna \varnothing 1. podcięcia D ₂	39 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D ₁	26 mm
Seria	Szerokość skrawania 3 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Szerokość skrawania W	3 mm

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
-----------------	--------