

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261109 20/16
GTIN	4045197655813
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	16 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1604..
śruba do płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 2
płytki podporowa	269005 8
kod ISO uchwytu	SVJBR/L 2020K16
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

płytki podporowe Typ 8

269005 8

śruby mocujące Typ 2

269028 2

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500