

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261109 25/16
GTIN	4045197653642
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	16 mm
śruby mocujące	269028 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
Wielkość chwytu	25 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1604..
długość główki L <sub>1</sub>	33 mm
płytki podporowa	269005 8
kod ISO uchwytu	SVJBR/L 2525M16
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 2

269028 2

płytki podporowa Typ 8

269005 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500