



## Uchwyty płytek skrawających wklęsłe do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 26/34 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273824 26/34  |
| GTIN             | 4045197577290 |
| Klasa artykułu   | 21W           |

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

#### Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od 273800 do 273811.

#### w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

#### Część zamienna:

Śruby mocujące nr 279910

#### wskazówka:

$D_1$  = min.  $\varnothing$  dla 1 wcięcia /  $D_2$  = maks.  $\varnothing$  dla 1 wcięcia.

W zależności od mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30 do 50%.

Szerokość skrawania W: 2 mm

maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 13 mm

### Opis techniczny

|  |       |
|--|-------|
| minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$ | 34 mm |
|--|-------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$ | 13 mm                    |
| minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$  | 26 mm                    |
| Seria                                       | Szerokość skrawania 2 mm |
| rodzaj zastosowania                         | prawe                    |
| Szerokość skrawania W                       | 2 mm                     |

---

## Akcesoria

|                 |        |
|-----------------|--------|
| śruba zaciskowa | 279910 |
|-----------------|--------|