

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261107 25/16
GTIN	4045197655752
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	269013 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
śruby mocujące	269028 2
długość główki L ₁	21 mm
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO uchwytu	SVHBR/L 2525M16
płytki podporowa	269005 8
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1604..
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 2	269028 2
płytki podporowa Typ 8	269005 8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500