

**Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe, L1 = 16 mm, Ø Dmin. / skok: 4,8/1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270400 4,8/1
GTIN	4045197467430
Klasa artykułu	211

Opis

Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe 4,8/1 mm Klasa tolerancji: DIN 13 6H
Ø chwytu d: 4 mm
rozstaw osi końcówek F: 1,9 mm
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y: 0,7 mm
minimalny dosuw $h_{min.}$: 0,58 mm

Opis techniczny

minimalny dosuw $h_{min.}$	0,58 mm
rozstaw osi końcówek F	1,9 mm
Ø minimalna D_{min}	4,8 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y	0,7 mm
Ø chwytu d	4 mm
Długość wysięgu L_1	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni

