



Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe, L1 = 16 mm, Ø Dmin. / skok: 4,9/0,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270400 4,9/0,5
GTIN	4045197467447
Klasa artykułu	211

Opis

Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe 4,9/0,5 mm
 Klasa tolerancji: DIN 13 6H
 ø chwytu d: 5 mm
 rozstaw osi końcówek F: 1,7 mm
 czołowa odległość końcówek gwintowanych Y: 0,4 mm
 minimalny dosuw $h_{min.}$: 0,29 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6H
rozstaw osi końcówek F	1,7 mm
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y	0,4 mm
ø chwytu d	5 mm
ø minimalna D_{min}	4,9 mm
minimalny dosuw $h_{min.}$	0,29 mm
Długość wysięgu L_1	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni

