



**Płytki z zarysem pełnym 60°, zewnętrzne, prawe, HB7010, skok gwintu: 2,5 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	270700 2,5
GTIN	4045197367778
Klasa artykułu	21J

## Opis

### Wykonanie:

**Płytki z zarysem pełnym 60°** do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Wielkość płytki L: 16 mm

## Opis techniczny

Materiał ostrza &nbsp;	HM
skok gwintu	2,5 mm
Gatunek	HB7010
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH

Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

---

## Akcesoria

Zestawy płytek skrawających do toczenia gwintów,  
wielk.16 Typ ER

271900 ER