



## Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe, L1 = 16 mm, Ø Dmin. / skok: 4,6/0,75 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	270400 4,6/0,75
GTIN	4045197467454
Klasa artykułu	211

### Opis

Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe 4,6/0,75 mm  
 Klasa tolerancji: DIN 13 6H  
 ø chwytu d: 5 mm  
 rozstaw osi końcówek F: 1,7 mm  
 czołowa odległość końcówek gwintowanych Y: 0,6 mm  
 minimalny dosuw  $h_{min.}$ : 0,43 mm

### Opis techniczny

ø chwytu d	5 mm
rozstaw osi końcówek F	1,7 mm
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y	0,6 mm
ø minimalna $D_{min}$	4,6 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
minimalny dosuw $h_{min.}$	0,43 mm
Długość wysięgu $L_1$	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni

