

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261130 25/16
GTIN	4045197653659
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 25/16 mm kod ISO uchwytu: A25R SVQBR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VB.. 1604..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 32 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 8
Długość wysięgu $L_1$	100 mm
wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
kod ISO uchwytu	A25R SVQBR/L16
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
długość główki $L_1$	40 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1604..
$\varnothing$ chwytu	25 mm
długość całkowita $L$	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	23 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8