



Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe, L1 = 16 mm, Ø Dmin. / skok: 5,8/1 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270400 5,8/1
GTIN	4045197467461
Klasa artykułu	211

Opis

Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe 5,8/1 mm
 Klasa tolerancji: DIN 13 6H
 ø chwytu d: 5 mm
 rozstaw osi końcówek F: 2,4 mm
 czołowa odległość końcówek gwintowanych Y: 0,7 mm
 minimalny dosuw $h_{min.}$: 0,58 mm

Opis techniczny

ø minimalna D_{min}	5,8 mm
minimalny dosuw $h_{min.}$	0,58 mm
rozstaw osi końcówek F	2,4 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
ø chwytu d	5 mm
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y	0,7 mm
Długość wysięgu L_1	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni

