

**Wytaczaki osiowe, wewn., lewe, L1 = 15 mm, Ø Dmin. / W: 6,2/1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270365 6,2/1
GTIN	4045197467263
Klasa artykułu	21I

**Opis**

Wytaczaki osiowe, wewn., lewe 6,2/1 mmØ chwytu d: 6 mm  
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm  
maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 2 mm  
promień R: 0,1 mm

**Opis techniczny**

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	2 mm
Ø chwytu d	6 mm
Ø minimalna $D_{min}$	6,2 mm
rozstaw osi końcówek F	2,95 mm
promień R	0,1 mm
Długość wysięgu $L_1$	15 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 15$ mm