

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 25/16 mm kod ISO uchwytu: A25R SVQBR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ: 107,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VB.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	17 mm
śruby mocujące	269028 8
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
Długość wysięgu L_1	100 mm
kod ISO uchwytu	A25R SVQBR/L16
długość główki L_1	40 mm
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1604..
Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm

Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8