



Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe, L1 = 16 mm, Ø Dmin. / skok: 5,6/0,75 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270400 5,6/0,75
GTIN	4045197467485
Klasa artykułu	211

Opis

Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe 5,6/0,75 mm Klasa tolerancji: DIN 13 6H
 ø chwytu d: 6 mm
 rozstaw osi końcówek F: 1,9 mm
 czołowa odległość końcówek gwintowanych Y: 0,6 mm
 minimalny dosuw $h_{min.}$: 0,43 mm

Opis techniczny

czołowa odległość końcówek gwintowanych Y	0,6 mm
ø chwytu d	6 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
rozstaw osi końcówek F	1,9 mm
ø minimalna D_{min}	5,6 mm
minimalny dosuw $h_{min.}$	0,43 mm
Długość wysięgu L_1	16 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 16$ mm
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni

