

**Wytaczaki osiowe, wewn., lewe, L1 = 15 mm, Ø Dmin. / W: 6,2/2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270365 6,2/2
GTIN	4045197467287
Klasa artykułu	21I

Opis

Wytaczaki osiowe, wewn., lewe 6,2/2 mmØ chwytu d: 6 mm
rozstaw osi końcówek F: 2,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 4 mm
promień R: 0,1 mm

Opis techniczny

Ø minimalna D_{min}	6,2 mm
rozstaw osi końcówek F	2,95 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	4 mm
Ø chwytu d	6 mm
promień R	0,1 mm
Długość wysięgu L_1	15 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_1 = 15$ mm