



Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe, L1 = 16 mm, Ø D_{min.} / skok: 3,2/0,7 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270400 3,2/0,7
GTIN	4045197467416
Klasa artykułu	21I

Opis

Wytaczaki gwintów wewnętrzne, zarys pełny 60°, prawe 3,2/0,7 mm
 Klasa tolerancji: DIN 13 6H
 ø chwytu d: 4 mm
 rozstaw osi końcówek F: 0,9 mm
 czołowa odległość końcówek gwintowanych Y: 0,5 mm
 minimalny dosuw h_{min.}: 0,41 mm

Opis techniczny

rozstaw osi końcówek F	0,9 mm
ø minimalna D _{min.}	3,2 mm
ø chwytu d	4 mm
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y	0,5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
minimalny dosuw h _{min.}	0,41 mm
Długość wysięgu L ₁	16 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₁ = 16 mm
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni

