

**Garant****Noże eco, lewe, szerokość chwytu b: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273841 16
GTIN	4045197517395
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza.

**Pasuje do :**

uchwyty płytek skrawających nr 27 3881; 27 3887 i 27 3891.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami montażowymi.

**wskazówka:**

Przekazywanie środka chłodniczego jedynie w połączeniu z uchwytem GARANT eco System nr **317900 – 319886** i uchwytem do ostrzy GARANT eco nr **273880 – 273891**. W zależności od mocowania i materiału obniżyć początkowe wartości o 30 do 50%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 18,5 mm

długość całkowita L: 72 mm

śruba: 279815 9

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	18,5 mm
śruba	279815 9
szerokość chwytu b	16 mm
długość całkowita L	72 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Głowice skrawające

**Akcesoria**

śruba zaciskowa

279910

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx®  
TX20

674248 TX20

śruba zaciskowa Typ 9

279815 9