



Uchwyty płytek skrawających eco wypukłe do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 26/39 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273886 26/39
GTIN	4045197516466
Klasa artykułu	21W

Opis

Zastosowanie:

W połączeniu z nożami GARANT eco nr **27 3840-27 3851**.

w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwyty zaciskowych).

Część zamienna:

Śruby mocujące nr 27 9910.

wskazówka:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia.}$

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$: 13 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	26 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	13 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	39 mm
Seria	Szerokość skrawania 3 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Szerokość skrawania W

3 mm

Akcesoria

śruba zaciskowa

279910