



## Uchwyty płytek skrawających eco proste, prawe, szerokość skrawania W: 3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273880 3
GTIN	4045197517555
Klasa artykułu	21W

### Opis

#### Zastosowanie:

W połączeniu z nożami GARANT eco nr **27 3840-27 3846**.

#### w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

#### Część zamienna:

Śruby mocujące nr 27 9910.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 21 mm

### Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	21 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Aksesoria

śruba zaciskowa

279910