



## Uchwyty płytek skrawających eco wypukłe do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 33/50 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273886 33/50
GTIN	4045197516473
Klasa artykułu	21W

### Opis

#### Zastosowanie:

W połączeniu z nożami GARANT eco nr **27 3840-27 3851**.

#### w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

#### Część zamienna:

Śruby mocujące nr 27 9910.

#### wskazówka:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia.}$

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania  $t_{\text{maks.}}$ : 13 mm

### Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	13 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	33 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	50 mm
Seria	Szerokość skrawania 3 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Szerokość skrawania W

3 mm

---

## Akcesoria

śruba zaciskowa

279910