

**Garant**
**Wytaczaki eco, lewe, Ø d: 25 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273851 25
GTIN	4045197517517
Klasa artykułu	21W

**Opis**
**Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza.

**Pasuje do :**

uchwytów płytek skrawających nr 27 3887.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami montażowymi.

**wskazówka:**

Przekazywanie środka chłodniczego jedynie w połączeniu z uchwytem GARANT eco System nr **317900 – 319886** i uchwytem do ostrzy GARANT eco nr **273880 – 273891**. W zależności od mocowania i materiału obniżyć początkowe wartości o 30 do 50%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 15 mm

długość całkowita L: 200 mm

śruba: 279815 9

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	15 mm
śruba	279815 9
długość całkowita L	200 mm
Ø d	25 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

---

**Akcesoria**

śruba zaciskowa	279910
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9