

Garant**Noże eco, prawe, szerokość chwytu b: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273845 16
GTIN	4045197517425
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza.

Pasuje do :

uchwytów płytek skrawających nr 27 3881 i 27 3891.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

Przekazywanie środka chłodniczego jedynie w połączeniu z uchwytem GARANT eco System nr **317900 – 319886** i uchwytem do ostrzy GARANT eco nr **273880 – 273891**. W zależności od mocowania i materiału obniżyć początkowe wartości o 30 do 50%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość główki L₁: 20,5 mm

długość całkowita L: 79 mm

śruba: 279815 9

Opis techniczny

długość główki L ₁	20,5 mm
śruba	279815 9
szerokość chwytu b	16 mm
długość całkowita L	79 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9