

Garant

Płytki skrawające CCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7035-2, wielk.: 060204



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2809 060204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 290 mm/min
Zawartość	260142 HB7035-2
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2809 060204