

Garant
**Oprawki przecinaków tokarskich eco, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W:
16/2 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273860 16/2 |
| GTIN | 4045197581907 |
| Klasa artykułu | 21W |

Opis
Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 31 7900-31 9886.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø maks.: 40 mm

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 14 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 16 mm

długość główki L_1 : 31,5 mm

szerokość chwytu: 16 mm

długość całkowita L: 78,5 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-------|
| Szerokość funkcjonalna L_4 | 16 mm |
| szerokość chwytu | 16 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| głębokość podcięcia $t_{maks.}$ | 14 mm |
| śruba | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Szerokość skrawania W | 2 mm |
| długość główki L_1 | 31,5 mm |
| długość całkowita L | 78,5 mm |
| Ø maks. | 40 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| możliwość wcinania osiowego | nie |
| rodzaj chwytu | Uchwyt zaciskowy |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| śruba zaciskowa | 279903 |
| Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm | 659874 50 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennejch maksymalny moment obrotowy 1600 cNm | 659906 1600 |
| śruba zaciskowa Typ 5 | 279815 5 |