

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki do przecinania, neutralna, 30 sztuk, HB9140****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2719 3
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3 mm
liczba sztuk	30
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	273505 3
Gatunek	HB9140
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P

Karta danych

żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2719 3